



Estrattore a tre bracci, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880130 5
GTIN	4021176075421
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 190 - 520 mm

Apertura interna: 280 - 600 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 20 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	200 mm
Apertura esterna	190 - 520 mm

Apertura interna	280 - 600 mm
Potenza	20 t
Coppia max.	650 Nm
Numero di ganci	3
Esagono esterno	41 mm
Peso	22,72 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci

Accessori

Ricambi per estrattori tre bracci Modello 3/200 mm	880220 3/200
Ricambi prolungati per estrattori tre bracci Modello 4/500 mm	880320 4/500
Ricambi per estrattori due bracci Modello 3/200 mm	880200 3/200
Asta idraulica Modello 2	880170 2