



Estrattore a due bracci, Modello: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880100 20
GTIN	4021176010088
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 40 - 200 mm

Apertura interna: 100 - 260 mm

Prof. di serraggio fino a: 150 mm

Potenza: 6 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	150 mm
Apertura interna	100 - 260 mm

Potenza	6 t
Apertura esterna	40 - 200 mm
Esagono esterno	22 mm
Numero di ganci	2
Coppia max.	150 Nm
Peso	3,22 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci

Accessori

Ricambi per estrattori due bracci Modello 2/150 mm	880200 2/150
Ricambi prolungati per estrattori due bracci Modello 2/300 mm	880300 2/300
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 2/150 mm	880220 2/150
Asta filettata di ricambio Modello 2	880150 2