

LOCTITE**Frenafiletti stick, 19 g, Denominazione originale prodotto: 268_EPIG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083300 268_EPIG
GTIN	5010266007120
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafilette impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Stick con sigillante per viti **pastoso**, minor consumo di colla, senza gocciolamento.

Sigillante per viti pastoso.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Stick: ad alta resistenza, per giunti a vite di lunga durata, adatto a tutti i metalli e ai materiali passivi.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafilette. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Per misura del filetto M fino a	M50
---------------------------------	-----

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Momento di scollamento minimo	17 Nm
Denominazione originale prodotto	268
Colore	rosso
Base chimica	Estere dimetacrilato
Caratteristica	Colla monocomponente
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	antigoccia
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Capacità	19 ml
Forma	pastoso
Durata dalla data di produzione	48 mese
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	tutti i raccordi filettati
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Completamente indurito dopo	24 h
Resistenza manuale secondo	5 min
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	19 g
Tipo di prodotto	Frenafilletti