



Avvitatore a batteria a 2 velocità, Modello: 71132064



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070205 71132064
GTIN	4014586885568
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapani avvitatori a batteria

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica del numero di giri per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per un uso prolungato senza affaticarsi.
- Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.

Potente avvitatore a batteria a 2 marce da 12 V / 3 Ah.

Disattivazione meccanica della coppia, regolabile in 17 posizioni, posizione supplementare di foratura.

Norma:

- Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità.
- Forma corta da 180 mm.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.

Vantaggi:

Regolazione di coppia in 17 posizioni.

Fornitura:**Senza batteria e caricabatterie.**

Inclusi mandrino, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Nota:

Per starter set adatti (composti da accumulatore di ricambio e caricabatterie) vedi al n. art. 073832.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	ABSU 12 SELECT
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1 - 10 mm
Utilizzo tipico	Strong
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Peso	1,2 kg
Tensione batteria	12 V
Coppia massima morbido	14 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Coppia massima duro	20 Nm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Numero massimo giri 2 velocità	1300 min ⁻¹
Numero massimo giri 1 velocità	400 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

USP1

18 V, 2 velocità

USP2

Campo di serraggio del
mandrino autoserrante 1,5-13,
in valigetta di trasporto

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE12 V

073837 FE12

Starter set a batteria Modello 9260431701

073832 9260431701