



Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 18125LINOX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077109 18125LINOX
GTIN	3165140923927
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Potenti smerigliatrici angolari, altamente maneggevoli grazie all'impugnatura ergonomica e all'ottimo rapporto potenza/peso, adatte per l'utilizzo continuo e i lavori sopra testa.

- Potente motore da 1800 W con Constant-Electronic, avvio dolce, limitazione della corrente di avviamento e protezione contro i sovraccarichi.
- Massima protezione dell'utilizzatore grazie all'impugnatura Vibration-Control supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.

Numero di giri ridotto con coppia molto elevata e portata elevata per applicazioni estreme.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, calettatore per attrito, impugnatura supplementare.

Denominazione originale prodotto: GWS 18-125 L INOX

Potenza assorbita: 1800 W

Campo del numero di giri: 8100 min⁻¹

Ø max. disco: 125 mm

Profondità max. di taglio: 34 mm

Peso: 2,5 kg

Descrizione tecnica

Profondità max. di taglio	34 mm
Potenza assorbita	1800 W
Peso	2,5 kg

Scheda tecnica

Blocco contro il riavvio	sì
Ø max. disco	125 mm
Denominazione originale prodotto	GWS 18-125 L INOX
Particolarità	Coppia elevata, impugnatura ergonomica
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Campo del numero di giri	8100 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari