



## Levigatrici diritte Batteria, Modello: 71230162



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.**
- **Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**
- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**

Versione compatta con collo del mandrino corto.

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Motore EC senza spazzole esente da manutenzione dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**

- **Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.**
- **Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.**
- **Ampia protezione dell'utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio e protezione elettronica contro i sovraccarichi.**
- **Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.**

**Fornitura:**

Inclusi pinza di serraggio Ø 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura 13 e 17 e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.** Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 – 073845.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073834 e successivi.

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

---

**Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	AGSZ 18-280 BL Select
Tensione batteria	18 V
Campo del numero di giri	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Peso	1,4 kg
Ø Massimo pinze di serraggio	8 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Struttura del motore	Senza spazzole
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

## Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	077268 6
Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 8 mm	077268 8
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12