

**Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: 71132364****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.**

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**
- **Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**

**Vantaggi:**

Tecnologia FEIN SafetyCell.

**Fornitura:**

Inclusi 1× mandrino QuickIN (120 Nm), 1× clip da cintura, 1× portabit e valigetta di trasporto.

**Senza batteria e caricabatterie.**

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

## Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Heavy Duty
Peso	1,3 kg
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min <sup>-1</sup>
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	ASB 18 Q Select
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	18 V
Coppia massima duro	60 Nm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Struttura del motore	Senza spazzole
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Coppia massima morbido	32 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

## Accessori

Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello ANGLE	070208 ANGLE
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello INCH14	070208 INCH14
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello 711301	070208 711301
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello HOLESAW	070208 HOLESAW
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello INCH12	070208 INCH12
Batteria agli ioni di litioHighPower Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073834 FE18
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK120	070208 CHUCK120
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK60	070208 CHUCK60
Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1