



Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M12FPD2XK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
 - **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
 - **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
 - **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
 - **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
 - **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
 - **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
 - **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**
- Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria FUEL™ con **6 funzioni in 1. Sistema con mandrino rimovibile e 3 tipi di attacco per la massima flessibilità.**

Vantaggi:

Soluzione a vite 6 in 1.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura, mandrino autoserrante a cambio rapido da 13 mm, attacco a eccentrico e attacco per serraggio angolare.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840. Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Descrizione tecnica

Peso	1,2 kg
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Struttura del motore	FUEL™
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Strong
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Tensione batteria	12 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia massima	37 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Capacità batteria	2 Ah
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	30,8 m/s ²
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Denominazione originale prodotto	M12FPDXKIT-202X
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s ²
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Lavori di muratura

Tipo di prodotto

Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC