



Estrattore a due bracci, Modello: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880100 30
GTIN	4021176010163
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari \varnothing . Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 65 - 350 mm

Apertura interna: 180 - 440 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 8,5 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	200 mm
Apertura interna	180 - 440 mm

Potenza	8,5 t
Apertura esterna	65 - 350 mm
Coppia max.	300 Nm
Esagono esterno	27 mm
Numero di ganci	2
Peso	7,525 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci

Accessori

Asta filettata di ricambio Modello 3	880150 3
Ricambi prolungati per estrattori due bracci Modello 4/500 mm	880300 4/500
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 3/200 mm	880220 3/200
Ricambi per estrattori due bracci Modello 3/200 mm	880200 3/200
Ricambi prolungati per estrattori due bracci Modello 3/300 mm	880300 3/300