

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-818, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094358 11
GTIN	10076490478527
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-818. Con rivestimento innovativo per una durata tripla rispetto ai guanti simili. Materiale di supporto nylon spandex con tecnica di lavorazione **a 18 maglie** per la massima sensibilità tattile nei lavori di precisione. **Priva di siliconi e lattice**. Particolarmente adatto per manipolazione di componenti sensibili, montaggio di precisione di piccole viti, dotazione di linee di produzione.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Presa da bagnati	buona
Misure guanti da lavoro	11
Indossabilità	Ottima
Privo di siliconi	no

Sensibilità tattile	Ottima
Protezione contro il calore	non disponibile
Privi di DMF	no
Traspirazione	Ottima
Materiale rivestimento	Nitrile / PU
Presa se sporchi d'olio	buona
Serie	HyFlex®
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	3121A
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	200 mm
Colore	blu
Peso	16,5 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso

