



## Estrattore a due bracci, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880100 4
GTIN	4021176009761
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

#### Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 80 - 520 mm

Apertura interna: 200 - 590 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 12 t

### Descrizione tecnica

Apertura interna	200 - 590 mm
Apertura esterna	80 - 520 mm

Potenza	12 t
Prof. di serraggio fino a	200 mm
Numero di ganci	2
Coppia max.	400 Nm
Esagono esterno	36 mm
Peso	14 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci

## Accessori

Asta idraulica Modello 1	880170 1
Asta filettata di ricambio Modello 4	880150 4
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 3/200 mm	880220 3/200
Ricambi prolungati per estrattori due bracci Modello 4/500 mm	880300 4/500
Ricambi prolungati per estrattori due bracci Modello 3/300 mm	880300 3/300
Ricambi per estrattori due bracci Modello 3/200 mm	880200 3/200