



WOHX 060302 sinistro, W00, Tipo: K10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268914 K10
GTIN	4047109055698
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 060302 sinistro K10 Tipo: K10
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 m/min
 Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Uso secondario	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 m/min
Tipo	K10
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	K
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	300 - 500 m/min

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	WOHX 060302 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura