


WOHX 08T302 sinistro, W00, Tipo: BK6425

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 08T302 sinistro BK6425 Tipo: BK6425

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Tipo	BK6425
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Uso secondario	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	WOHX 08T302 L
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura