

 KOMET**TOHX 090204 neutro, W30, Tipo: K10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268887 K10
GTIN	4047109036666
Classe articolo	24T

**Descrizione**

TOHX 090204 neutro K10 Tipo: K10

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 200 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 300 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Impiego secondario	N
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	K10
Impiego principale	K

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOHX 090204 N
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura