


TOHX 140305 sinistro, W30, Tipo: K10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268885 K10
GTIN	4047109062979
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 140305 sinistro K10 Tipo: K10

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Materiale da taglio	HM
Uso secondario	N
Impiego principale	K
Tipo	K10
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	TOHX 140305 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	20 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura