



**WOHX 06T302 sinistro, W01, Tipo: P25M**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268917 P25M
GTIN	4047109057005
Classe articolo	24T

**Descrizione**

WOHX 06T302 sinistro P25M Tipo: P25M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	P25M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Usò secondario	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	WOHX 06T302 L
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	12 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura