

**WOHX 10T304 sinistro, W00, Tipo: P25M****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268922 P25M   |
| GTIN            | 4047109056510 |
| Classe articolo | 24T           |

**Descrizione**

WOHX 10T304 sinistro P25M Tipo: P25M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,3 mm/gir,      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria | 120 - 180 m/min        |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 1,5 mm           |
| Tipo   | P25M                   |
| Impiego principale                               | P                      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 300 m/min        |
| Uso secondario                                   | M                      |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura             | 0,4 mm                |
| Codice ISO Inserto              | WOHX 10T304 L         |
| Attributo del nome del prodotto | W00                   |
| Angolo di spoglia superiore     | 12 grado              |
| Tipo di prodotto                | Inserto per tornitura |