

 KOMET**TOGX 06T102 neutro, W57, Tipo: BK8430****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Classe articolo	24T

Descrizione

TOGX 06T102 neutro BK8430 Tipo: BK8430

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego secondario	M
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Tipo	BK8430

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOGX 06T102
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W57
Angolo di spoglia superiore	14 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura