


**WOHX 060302 destro, W00, Tipo: BK6425**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268898 BK6425 |
| GTIN            | 4047109225701 |
| Classe articolo | 24T           |

**Descrizione**

WOHX 060302 destro BK6425 Tipo: BK6425

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo                                             | BK6425                 |
| Impiego principale                               | P                      |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 1,5 mm           |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 300 m/min        |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria | 120 - 180 m/min        |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,3 mm/gir,      |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Uso secondario                   | M                     |
| Codice ISO Inserto               | WOHX 060302 R         |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3                     |
| Attributo del nome del prodotto  | W00                   |
| Angolo di spoglia superiore      | 12 grado              |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per tornitura |