



Salopette Newark, nero, Taglia: 52L



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091591 52L |
| GTIN | 5707209833921 |
| Classe articolo | 04I |

Descrizione

Esecuzione:

Mascot® INDUSTRY. Linea di abbigliamento da lavoro classica per l'industria, a tinta unita, con cuciture a contrasto. Particolarmente robusta e resistente grazie alle cuciture a incastro triple. Sviluppata insieme a lavanderie industriali. Disponibile in diversi colori e qualità di materiale.

Salopette con bretelle e cintura regolabili.

- **Tasca interna con chiusura a strappo.**
- **Tasca pettorale con patella e bottoni a pressione nascosti.**
- **Tasche per ginocchiere regolabili in altezza.**
- **Certificazione a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere n. art. 091809.**

Descrizione:

Forma ergonomica con gambe preformate.

- **Cavallo con chiusura lampo.**
- **Tasche anteriori e posteriori con patella e bottoni a pressione nascosti.**
- **Tasca sulla gamba con patella e bottoni a pressione nascosti.**
- **Tasca portametro rinforzata.**

Nota:

Dim. 46L – 56L per taglie slanciate. **Dim. 46S – 56S** per taglie comode.

Disponibile su richiesta in altri colori, taglie e qualità di materiale. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Salopette in **blu royal** al n. art. 091592.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------------|
| Taglia DE | 52L |
| Serie | INDUSTRY |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere |
| Composizione del tessuto | 35% cotone |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m ² |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Abbigliamento standard | Standard UV 801 |
| Lavaggio | Colorati 60 °C |
| Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale |
| Colore | nero |
| Norma | EN 14404 |
| Tipo di prodotto | Salopette |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Ginocchiera Waterloo1 paia Modello KNEE | 091809 KNEE |
|---|-------------|