



Calibro a corsoio digitale "Ultra Light", Campo di misura: 3000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415542 3000
GTIN	7640125712841
Classe articolo	46A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio extra-leggero. Corsoio in profilato cavo di alluminio, elevata rigidità grazie a quattro barre di acciaio temprate e rettificate. Display LCD molto grande, altezza cifre 20 mm. Becchi esterni in acciaio inossidabile e temprato, con rivestimento di titanio. Limitazione per forza di misura costante (7,5 – 11,5 N). Spine cilindriche intercambiabili per misurazioni per interni. Funzioni: Preset, Max/Min, Delta, visualizzazione dei limiti di tolleranza superiori e inferiori.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 2 spine per misurazione interna sul becco.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Taratura	A1
Limite di errore	0,2 mm
Lunghezza dei becchi	202 mm
Intervallo di misurazione	0 - 3000 mm
Risoluzione	mm / pollici

Lettura	0,0005 pollici
Altezza cifre display LCD	20 mm
Lettura	0,01 mm
Peso	3,2 kg
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3000 mm	021000 3000
--	-------------

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------