

**Paio di guanti con palmo puntinato, Misure guanti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094287 8
GTIN	4045197977526
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto con puntinatura su palmo e dita per una presa migliore.

Guanto con rivestimento poliuretano in schiuma di nitrile a base d'acqua per una buona sensibilità tattile e una presa sicura in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi o oleosi. Buona indossabilità e sensibilità grazie all'innovativa tecnologia di lavorazione con fibre di lycra e poliammide. **Senza DMF.** Particolarmente adatto per montaggio di minuteria, accettazione e spedizione merce, lavori di manutenzione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4131X
Materiale supporto	Lycra®, poliammide
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso