



Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell'estrattore sottili, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880450 3
GTIN	4021176756634
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con **bracci dell'estrattore estremamente sottili.**

Uso:

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.

Descrizione tecnica

Apertura interna	180 - 340 mm
Apertura esterna	65 - 250 mm
Profondità di serraggio fino a	200 mm
Potenza	9 t
Numero di ganci	2
Esagono esterno	27 mm
Coppia massima	250 Nm

Peso	6,885 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci