


**Mola abrasiva piatta di precisione D×T×H (mm), 300×50×76,2, Modello: A60****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 591725 A60 |
| GTIN | 9003176644857 |
| Classe articolo | 53Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di rattivatura.

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**
- **Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Linea dalle elevate prestazioni con corindone sinterizzato per **una durata e una resa del taglio maggiori** e una lavorazione più a freddo. Particolarmente adatta per acciai altamente legati, acciai temprati, acciai INOX e HSS con una durezza pari a 60 HRC. Il livello di qualità immediatamente superiore è offerto dalle mole abrasive CBN VIB-STAR CBN.

Forma 7 con rientranza su due lati.

Uso:

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**

- **Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman).**
- **Raffreddamento con emulsione necessario, con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Specifica:**454A60J10V3.****Nota:**

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.

Anche per rettifica in tondo esterna.

Forma: 7

Profondità arco G 2: 10 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lavorazione | Rettifica in piano |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |
| Specifica: | 454A60J10V3 |
| Forma | 7 |
| Ø disco D | 300 mm |
| Larghezza disco T | 50 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 300×50×76,2 |
| Ø foro H | 76,2 mm |
| Ø arco P | 155 mm |
| Profondità arco F 1 | 10 mm |
| Profondità arco G 2 | 10 mm |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva piatta |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |

| | |
|------------------|----------------------|
| Acciaio < 60 HRC | idoneo |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto |
| INOX | idoneo |
| Ti | limitatamente adatto |
| a umido max. | idoneo |