



## Estrattore a due bracci, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880930 4
GTIN	4021176956317
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**), traversa robusta e asta filettata resistente. L'apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell'estrattore.

#### Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Apertura esterna: 350 mm

Apertura interna: 195 - 365 mm

Prof. di serraggio fino a: 250 mm

Potenza: 7 t

### Descrizione tecnica

Potenza	7 t
Prof. di serraggio fino a	250 mm
Apertura interna	195 - 365 mm

Apertura esterna	350 mm
Esagono esterno	22 mm
Numero di ganci	2
Peso	6,21 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci