



Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell'estrattore sottili, Modello: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880450 30
GTIN	4021176756719
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con **bracci dell'estrattore estremamente sottili.**

Uso:

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.

Descrizione tecnica

Apertura esterna	65 - 350 mm
Profondità di serraggio fino a	200 mm
Apertura interna	180 - 440 mm
Potenza	9 t
Coppia massima	250 Nm
Esagono esterno	27 mm
Numero di ganci	2

Peso	7,37 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci