



## Estrattore a due bracci, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880930 1
GTIN	4021176923777
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**), traversa robusta e asta filettata resistente. L'apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell'estrattore.

#### Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Apertura esterna: 100 - 100 mm

Apertura interna: 55 - 105 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 4 t

### Descrizione tecnica

Apertura interna	55 - 105 mm
Apertura esterna	100 - 100 mm
Prof. di serraggio fino a	100 mm

Potenza	4 t
Esagono esterno	17 mm
Numero di ganci	2
Peso	1,18 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci