



## Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880400 2
GTIN	4021176644931
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per **l'allentamento e lo spostamento rapido e senza utensili** dei bracci dell'estrattore.

#### Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. **Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.**

Apertura esterna: 40 - 160 mm

Apertura interna: 100 - 220 mm

Prof. di serraggio fino a: 150 mm

Potenza: 6 t

### Descrizione tecnica

Potenza	6 t
Apertura interna	100 - 220 mm
Apertura esterna	40 - 160 mm
Prof. di serraggio fino a	150 mm

Numero di ganci	2
Esagono esterno	22 mm
Coppia max.	150 Nm
Peso	3,045 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci