



## Martinetto idraulico, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881800 1
GTIN	4021176005053
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo in acciaio con meccanismo idraulico e ritorno automatico. Impiego facile: il martinetto viene inserito tra l'asta filettata dell'estrattore e l'albero. Serrare il martinetto mediante l'asta filettata dell'estrattore e girare l'asta filettata del martinetto (il sistema idraulico si attiva). Se la corsa non è sufficiente, dopo aver allentato l'asta filettata del martinetto, ripetere la stessa procedura.

#### Uso:

Per aumentare la potenza di spinta nei dispositivi meccanici di estrazione a partire dalla Dim. 3. In questo modo vengono estratti facilmente anche pezzi bloccati.

Altezza di ingombro: 62 mm

Ø cilindro di sollevamento: 14 mm

Ø corpo: 37 mm

corsa: 10 mm

Coppia massima consentita: 35 Nm

Forza di estrazione massima consentita: 100 kN

### Descrizione tecnica

Altezza di ingombro	62 mm
Forza di estrazione massima consentita	100 kN

Coppia massima consentita	35 Nm
Ø cilindro di sollevamento	14 mm
Ø corpo	37 mm
corsa	10 mm