



Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 1



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 880950 1 |
| GTIN | 4021176006616 |
| Classe articolo | 83U |

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull'apertura necessaria. L'elemento da estrarre viene smontato **a forza, evitando** che i bracci di presa **saltino o si spostino**.

Solo per estrazioni esterne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.

Apertura esterna: 20 - 100 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 8 t

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Potenza | 8 t |
| Apertura esterna | 20 - 100 mm |
| Prof. di serraggio fino a | 100 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Esagono esterno | 17 mm |
| Coppia max. | 180 Nm |
| Numero di ganci | 3 |
| Peso | 1,24 kg |
| Tipo di prodotto | Estrattore a tre bracci |