

**Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	727189 115
GTIN	4003773016694
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

Manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d'olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	115 mm
Lunghezza griffe	22,5 mm
Esecuzione ganasce	interno liscio rettificato
Larghezza della testa	9,5 mm
Forma delle ganasce	piatte, diritti

Norma	DIN ISO 9655
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio per cuscinetto a sfere
Superficie	finitura a specchio
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza a becchi piatti diritti