



Estrattore a tre bracci autocentrante, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881010 1
GTIN	4021176016448
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con **impostazione dell'apertura dello snodo**. Nel momento in cui entra in azione l'asta filettata, i bracci dell'estrattore stringono l'elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Apertura esterna: 12 - 100 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 4 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	100 mm
Apertura esterna	12 - 100 mm
Potenza	4 t
Esagono esterno	13 mm
Coppia max.	50 Nm
Numero di ganci	3

Peso	0,665 kg
autocentrante	sì
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci