



## Martinetto idraulico, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881800 2
GTIN	4021176005138
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo in acciaio con meccanismo idraulico e ritorno automatico. Impiego facile: il martinetto viene inserito tra l'asta filettata dell'estrattore e l'albero. Serrare il martinetto mediante l'asta filettata dell'estrattore e girare l'asta filettata del martinetto (il sistema idraulico si attiva). Se la corsa non è sufficiente, dopo aver allentato l'asta filettata del martinetto, ripetere la stessa procedura.

#### Uso:

Per aumentare la potenza di spinta nei dispositivi meccanici di estrazione a partire dalla Dim. 3. In questo modo vengono estratti facilmente anche pezzi bloccati.

Altezza di ingombro: 90 mm

Ø cilindro di sollevamento: 23 mm

Ø corpo: 50 mm

corsa: 15 mm

Coppia massima consentita: 50 Nm

Forza di estrazione massima consentita: 150 kN

### Descrizione tecnica

Forza di estrazione massima consentita	150 kN
Altezza di ingombro	90 mm

corsa	15 mm
Coppia massima consentita	50 Nm
Ø cilindro di sollevamento	23 mm
Ø corpo	50 mm