

3M**Nastro con gancetti e anelli, Modello: SJ352****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083691 SJ352
GTIN	4054596306424
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Nastro con gancetti e anelli. La compressione del nastro con gancetti e anelli crea una chiusura a pressione stabile e resistente.

Descrizione tecnica

Colore	nero
Lunghezza	1,25 m
Denominazione originale prodotto	SJ352B
Spessore	3,6 mm
Larghezza	25 mm
Campo di applicazione	Campo interno
Numero di nastri adesivi richiudibili	5000

Massa adesiva	Gomma sintetica
Resistente ad alte temperature fino a	50 - 90 °C
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Durata minima	12 mese
Tipo di prodotto	Nastro adesivo