



Estrattore a tre bracci autocentrante, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881010 2
GTIN	4021176016516
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con **impostazione dell'apertura dello snodo**. Nel momento in cui entra in azione l'asta filettata, i bracci dell'estrattore stringono l'elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Apertura esterna: 18 - 120 mm

Prof. di serraggio fino a: 120 mm

Potenza: 6 t

Descrizione tecnica

Potenza	6 t
Apertura esterna	18 - 120 mm
Prof. di serraggio fino a	120 mm
Numero di ganci	3
Coppia max.	120 Nm
Esagono esterno	17 mm

Peso	1,124 kg
autocentrante	sì
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci