



## Martinetto idraulico, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881800 3
GTIN	4021176924408
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo in acciaio con meccanismo idraulico e ritorno automatico. Impiego facile: il martinetto viene inserito tra l'asta filettata dell'estrattore e l'albero. Serrare il martinetto mediante l'asta filettata dell'estrattore e girare l'asta filettata del martinetto (il sistema idraulico si attiva). Se la corsa non è sufficiente, dopo aver allentato l'asta filettata del martinetto, ripetere la stessa procedura.

#### Uso:

Per aumentare la potenza di spinta nei dispositivi meccanici di estrazione a partire dalla Dim. 3. In questo modo vengono estratti facilmente anche pezzi bloccati.

Altezza di ingombro: 113 mm

Ø cilindro di sollevamento: 39,5 mm

Ø corpo: 80 mm

corsa: 7 mm

Coppia massima consentita: 40 Nm

Forza di estrazione massima consentita: 300 kN

### Descrizione tecnica

Forza di estrazione massima consentita	300 kN
corsa	7 mm

Altezza di ingombro	113 mm
Coppia massima consentita	40 Nm
Ø corpo	80 mm
Ø cilindro di sollevamento	39,5 mm