



Estrattore a tre bracci autocentrante, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881010 3
GTIN	4021176016691
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con **impostazione dell'apertura dello snodo**. Nel momento in cui entra in azione l'asta filettata, i bracci dell'estrattore stringono l'elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Apertura esterna: 23 - 160 mm

Prof. di serraggio fino a: 160 mm

Potenza: 8 t

Descrizione tecnica

Potenza	8 t
Apertura esterna	23 - 160 mm
Prof. di serraggio fino a	160 mm
Numero di ganci	3
Esagono esterno	19 mm
Coppia max.	180 Nm

Peso	2,45 kg
autocentrante	sì
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci