



Estrattori per interni ed esterni, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880850 2
GTIN	3148519884357
Classe articolo	83H

Descrizione

Esecuzione:

Con due serie di bracci estrattori reversibili per **interni ed esterni**, utilizzabili a scelta con 2 o 3 bracci estrattori.

- **Sicuro: Bloccaggio completo dei bracci estrattori con vite zigrinata.**
- **Pratico: I bracci estrattori possono essere aggiunti o rimossi e sono facilmente reversibili.**
- **Automatico: autobloccanti e autocentranti.**
- **Portamandrino: Con limitatore di forza. La spina di sicurezza si rompe in caso di sovraccarico.**

Fornitura:

Corpo con asta filettata e cad. 3 bracci estrattori per interni ed esterni.

Apertura esterna: 10 - 180 mm

Apertura interna: 50 - 170 mm

Prof. di serraggio fino a: 190 mm

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	190 mm
Apertura esterna	10 - 180 mm

Apertura interna	50 - 170 mm
Tipo di prodotto	Utensile di estrazione