



Set di estrattori per spine



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	882000
GTIN	4021176924569
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Estrattore robusto (zincato) con martello scorrevole ergonomico.

Uso:

Per estrazione di pezzi con filettatura interna (spine sferiche e spine di registro) o cuscinetti a sfera. In abbinamento all'adattatore o estrattore per interni corrispondente, il pezzo viene estratto con colpi potenti di martello scorrevole.

Fornitura:

Estrattori per spine in valigetta di plastica (275×230×80 mm) con 6 inserti filettati (M3 – M10) e 3 adattatori per estrattore per interni n. 882600. Per M12 si utilizza la barra scorrevole senza inserto filettato. Prigionieri filettati a norma DIN 913 utilizzabili come inserto.

Descrizione tecnica

Massa d'urto	0,9 kg
Adattatore per estrattori per interni	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Corsa d'urto	230 mm
Per filettature	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Tipo di prodotto

Estrattore per spine

Accessori

Inserto filettato Modello M5	882001 M5
Inserto filettato Modello M4	882001 M4
Attacco adattatore Modello M7XM12	882002 M7XM12
Inserto filettato Modello M8	882001 M8
Inserto filettato Modello M3	882001 M3
Inserto filettato Modello M10	882001 M10
Attacco adattatore Modello 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Attacco adattatore Modello M10XM12	882002 M10XM12
Inserto filettato Modello M6	882001 M6