



STEITZ SECURA

Calzatura alta con lacci nero/blu VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 44



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092575 44
GTIN	4044348520529
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.

- **Tomaia in leggerissima microfibra.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Calzatura alta con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.

Serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza **ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®**.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092576.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto
Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Colore	nero / blu
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Numero di scarpa UE	44
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S3
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza