



Estrattore a tre bracci autocentrante, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881010 4
GTIN	4021176016776
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con **impostazione dell'apertura dello snodo**. Nel momento in cui entra in azione l'asta filettata, i bracci dell'estrattore stringono l'elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Apertura esterna: 23 - 250 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 9,5 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	200 mm
Apertura esterna	23 - 250 mm
Potenza	9,5 t
Numero di ganci	3
Esagono esterno	24 mm
Coppia max.	200 Nm

Peso	4,18 kg
autocentrante	sì
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci