



STEITZ SECURA

## Calzatura alta con lacci nero VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 37



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092585 37     |
| GTIN            | 4044348573051 |
| Classe articolo | 09C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.

- **Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Stivale con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.

Scarpe di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO della serie SF con **protezione antiperforazione del tessuto**. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO®.

- **Suola esterna in TPU, Athletics ESD, nero.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092586.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Isolamento dal freddo        | fino a -20 °C                                   |
| Grado di protezione          | S3  |
| Numero di scarpa UE          | 37  |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio                                       |
| Norma                        | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Resistenza antiperforazione  | Tessuto   |
| Colore                       | nero  |
| Genere                       | Unisex  |
| Proprietà elettrostatiche    | EGB/ESD   |
| Tipo di prodotto             | Stivali di sicurezza                            |