



Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell'estrattore sottili, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880450 10
GTIN	4021176756306
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con **bracci dell'estrattore estremamente sottili.**

Uso:

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.

Descrizione tecnica

Apertura interna	70 - 180 mm
Potenza	2,5 t
Profondità di serraggio fino a	100 mm
Apertura esterna	30 - 120 mm
Esagono esterno	17 mm
Coppia massima	35 Nm
Numero di ganci	2

Peso	1,42 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci