



Estrattore a due bracci, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880930 2
GTIN	4021176923791
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**), traversa robusta e asta filettata resistente. L'apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell'estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Apertura esterna: 160 mm

Apertura interna: 80 - 170 mm

Prof. di serraggio fino a: 150 mm

Potenza: 5 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	150 mm
Potenza	5 t
Apertura esterna	160 mm

Apertura interna	80 - 170 mm
Esagono esterno	19 mm
Numero di ganci	2
Peso	2,46 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci