

Garant**Cleaning Point vuoto, Modello: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987101 M
GTIN	4045197977588
Classe articolo	91M

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo resistente alla torsione in lamiera di acciaio. Parete centrale con □ 9×9 mm con passo da 37 mm. 4 ruote piroettanti (Ø 100 mm) con freno di stazionamento e 2 grandi maniglie con rivestimento Haptoprene® per ottima stabilità e uso sicuro.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9 mm

Altezza: 1850 mm

Larghezza: 725 mm

Profondità: 634 mm

Profondità corpo: 524 mm

Altezza utile: 1650 mm

Larghezza utile: 720 mm

Descrizione tecnica

Profondità corpo	524 mm
Larghezza	725 mm

Altezza utile	1650 mm
Altezza	1850 mm
Profondità	634 mm
Peso	65 kg
Larghezza utile	720 mm
Modello	M
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Tipo di prodotto	Stazione di pulitura