

Garant**Cleaning Point vuoto, Modello: S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987101 S
GTIN	4045197977571
Classe articolo	91M

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo resistente alla torsione in lamiera di acciaio. Parete centrale con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9 mm

Altezza: 1700 mm

Larghezza: 725 mm

Profondità: 634 mm

Profondità corpo: 524 mm

Altezza utile: 1650 mm

Larghezza utile: 720 mm

Descrizione tecnica

Larghezza utile	720 mm
Profondità	634 mm
Altezza	1700 mm

Profondità corpo	524 mm
Modello	S
Altezza utile	1650 mm
Peso	63 kg
Larghezza	725 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Tipo di prodotto	Stazione di pulitura