



Estrattore a due bracci, Modello: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880930 20
GTIN	4021176923807
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**), traversa robusta e asta filettata resistente. L'apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell'estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Apertura esterna: 200 mm

Apertura interna: 90 - 215 mm

Prof. di serraggio fino a: 175 mm

Potenza: 4 t

Descrizione tecnica

Apertura interna	90 - 215 mm
Apertura esterna	200 mm
Potenza	4 t

Prof. di serraggio fino a	175 mm
Esagono esterno	19 mm
Numero di ganci	2
Peso	2,645 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci