



## Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell'estrattore sottili, Modello: 20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880450 20
GTIN	4021176756559
Classe articolo	83U

### Descrizione

**Esecuzione:**

Con **bracci dell'estrattore estremamente sottili.**

**Uso:**

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.

### Descrizione tecnica

Apertura interna	100 - 260 mm
Potenza	5 t
Profondità di serraggio fino a	150 mm
Apertura esterna	40 - 200 mm
Numero di ganci	2
Coppia massima	120 Nm
Esagono esterno	22 mm

Peso	3,3 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci