



Estrattore a due bracci autocentrante, Modello: 1



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 881000 1 |
| GTIN | 4021176016028 |
| Classe articolo | 83U |

Descrizione

Esecuzione:

Struttura molto maneggevole con **impostazione dell'apertura dello snodo**. Nel momento in cui entra in azione l'asta filettata, i bracci dell'estrattore stringono l'elemento da estrarre con una forza che aumenta automaticamente. Bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità.

Apertura esterna: 12 - 100 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 3 t

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Potenza | 3 t |
| Apertura esterna | 12 - 100 mm |
| Prof. di serraggio fino a | 100 mm |
| Coppia max. | 50 Nm |
| Numero di ganci | 2 |
| Esagono esterno | 13 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Peso | 0,525 kg |
| autocentrante | sì |
| Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |