



Estrattore a due bracci, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880930 3
GTIN	4021176923814
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**), traversa robusta e asta filettata resistente. L'apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell'estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.

Apertura esterna: 250 mm

Apertura interna: 95 - 265 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 6 t

Descrizione tecnica

Apertura interna	95 - 265 mm
Potenza	6 t
Prof. di serraggio fino a	200 mm

Apertura esterna	250 mm
Esagono esterno	22 mm
Numero di ganci	2
Peso	4,88 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci